

| Учб. мод. | Подп. и дата | Взам. учб. | Учб. мод. | Подп. и дата |
|-------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Учб. мод. 1584(4) | | | | |
| Учб. мод. 1584(4) | | | | |
| Учб. мод. 1584(4) | | | | |
| Учб. мод. 1584(4) | | | | |






Таблица 5

| Обозначение | Тип питате- ля | Размеры, мм | | | Масса кг |
|-------------|----------------------|-------------|------|-----|-------------|
| | | A | B | C | |
| ПТ20600000 | 2-12-30 | | | | 4658 |
| -01 | 2-12-45 | | | | 6265 |
| -02 | 2-12-60 | 1284 | 1200 | 700 | 7871 |
| -03 | 2-12-90 | | | | 11244 |
| -04 | 2-12-120 | | | | 14457 |
| -05 | 2-15-30 | | | | 5528 |
| -06 | 2-15-45 | | | | 7425 |
| -07 | 2-15-60 | 1584 | 1500 | 900 | 9341 |
| -08 | 2-15-90 | | | | 13344 |
| -09 | 2-15-120 | | | | 17157 |
| | 2-15-60 | 1588 | 1500 | 900 | 9594 |

Рис. 8. Лента питателя (см табл. 5)



- 1- пластина ПТ20600001(2-12); ПТ20600001(2-15);
- 2- валик ПТ20600002; 3- калыцо ПТ20600003;
- 4- костьмо ПТ20600004

Пластина должна свободно вращаться

Полотно питателя 2-15-60 1-355814 СБ